

GRAIN MAKE

ALPHA

パン型造粒機 グレインメーカー



GMA-06



傾斜角度調整機



底面・側面スクレーパー

製品案内

- ・低密度の造粒品の製作に適しています。
- ・連続で安定した粒度での造粒ができます。
- ・たらい型造粒機に比べて粒の大きさを揃えやすく、原料の歩留りが良い製品です。

特徴

- ・微調整傾斜機構と回転数の組み合わせで任意の粒度で造粒ができます。(0.3mm～30mm程度)
- ・パン内部の付着成長を防止するためのスクレーパーを設けたことで、造粒時のパン粉体付着凝集の成長を一定の層にすることができます。
- ・パンの奥と手前の円周差を利用して、造粒された粒を遠心力により外側に押し出すので、安定した粒度での連続造粒ができます。

用途

- ・化成肥料・医薬品・飼料・セラミック等の造粒
- ・さまざまな分野での試験製品や試作研究製品の造粒
- ・生産ラインなどの大量生産用の造粒

グレインメーク(パン型造粒機)見積依頼書

御見積依頼は下記ご記入、にチェックの上FAXください。

FAX : 0568-53-5612

寸 法

型 式	処理量 (m ³ /hr)	パン径×深さ (φmm×mm)	装置外形寸法 (幅mm×長さmm×高さmm)	モーター動力 合計(kW)	回 転 数 (rpm)	概算重量 (kg)
<input type="checkbox"/> GMA-06	~0.2	600×250	840×850×910	0.4	83	140
<input type="checkbox"/> GMA-10	~0.5	1,000×400	1,350×1,350×1,450	0.8	50	290
<input type="checkbox"/> GMA-15	~1.0	1,500×600	2,020×2,020×2,200	1.6	33	860
<input type="checkbox"/> GMA-20	~1.5	2,000×800	2,700×2,700×2,900	5.2	25	1,400
<input type="checkbox"/> GMA-25	~2.0	2,500×1,000	3,360×3,360×3,620	8.1	20	2,100

モーター動力 (パン駆動モーター/パン底面スクレーパー/パン側面スクレーパー)

仕 様

※改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1, 使用目的

造粒 コーティング

2, 原料物性

原料名 _____ 高比重 _____ 粒度 _____

3, 製品データ

粒度 _____ mm コーティング _____ 層

4, 処理量

_____ m³/hr

5, パン材質(接粉部)

SUS-304 SUS-316 SS400 その他

6, フレーム材質

SUS-304 SUS-316 SS400 その他

7, 原料供給装置

要 不要

8, 加液装置

要 不要

※安全対策上、操作盤なしでの販売はしておりません。

会社名 : _____

住 所 : _____

部 署 : _____

氏 名 : _____

T E L : _____

F A X : _____

アルファ株式会社



〒487-0034 愛知県春日井市白山町6丁目6-8

TEL:0568-53-5611 FAX:0568-53-5612

E-mail:zero@zerobalancer.jp

http://www.zerobalancer.jp

グレインメーク 検索

代理店